



## Echelle pliante à simple accès, Nombre de marches avec plancher: 4



### Données de commande

N° commande	966000 4
GTIN	4003866403349
Classe d'article	96Z

### Description

#### Exécution:

Marches et montants en profilés d'aluminium. Grande plate-forme de sécurité (380 × 260 mm) avec assemblage à charnière, **garde-corps** et large **plateau**. Marches striées antidérapantes de 85 mm de profondeur et assemblage marche-montant 7 points breveté. Stabilité optimale grâce à un assemblage rigide des deux côtés. Avec deux crochets pour seaux.

#### Norme:

**DIN EN 131.**

### Description technique

Hauteur de travail env.	2,9 m
Nombre de marches avec plancher	4
Longueur échelle	1,67 m
Norme	DIN EN 131-2; TRBS 2121; BGI 694
Amplitude au sol	0,47 m
Hauteur lisse	87 mm

Matière	Marches et montants en profilés d'aluminium
Hauteur plate-forme	0,9 m
Exécution marchepied	Marche
Poids	7 kg
Plateau disponible	oui
Profondeur d'échelon/de marche	85 mm
Accessibilité	d'un seul côté
Charge admissible échelles et plates-formes	150 kg
Type de produit	Echelles pliantes