



Escabeau, largeur de marche, Nombre de marches avec plancher: 2



Données de commande

N° commande	966190 2
GTIN	4003866555208
Classe d'article	96Z

Description

Exécution:

Montants en profilés d'aluminium haute résistance avec inserts filetés pour un montage flexible. Mains courantes et garde-corps non fournis. Disponibles sous les codes art. 966196 et 966198. Inclinaison 45°. Longueur de plate-forme 400 mm. Revêtement des marches en aluminium strié. Avec roulettes sur le plan d'appui.

Norme:

DIN EN ISO 14 122

Description technique

Matière	Montants en profilés d'aluminium haute résistance
Hauteur de plate-forme	0,4 m
Porte-à-faux	870 mm
Norme	DIN EN ISO 14 122
Exécution marchepied	Marche
Nombre de marches avec plancher	2
Poids	28,5 kg

Longueur plate-forme	400 mm
Inclinaison marches	45 degré
Accessibilité	une face
Largeur d'échelon/de marche	600 mm
Roulettes	oui
Charge admissible échelles et plates-formes	300 kg
Attribut des noms de produit	Largeur de marche 600 mm
Principe "two hands free"	oui
Type de produit	Plates-formes