

**Escabeau, largeur de marche, Nombre de marches avec plancher: 3****Données de commande**

N° commande	966194 3
GTIN	4003866555291
Classe d'article	96Z

Description**Exécution:**

Montants en profilés d'aluminium haute résistance avec inserts filetés pour un montage flexible. Mains courantes et garde-corps non fournis. Disponibles sous les codes art. 966196 et 966198. Inclinaison 45°. Longueur de plate-forme 400 mm. Revêtement des marches en aluminium strié. Avec roulettes sur le plan d'appui.

Norme:

DIN EN ISO 14 122

Description technique

Matière	Montants en profilés d'aluminium haute résistance
Exécution marchepied	Marche
Hauteur de plate-forme	0,6 m
Nombre de marches avec plancher	3
Porte-à-faux	1070 mm
Inclinaison marches	45 degré
Longueur plate-forme	400 mm

Poids	34 kg
Norme	DIN EN ISO 14 122
Accessibilité	une face
Largeur d'échelon/de marche	1000 mm
Roulettes	oui
Charge admissible échelles et plates-formes	300 kg
Attribut des noms de produit	Largeur de marche 1000 mm
Principe "two hands free"	oui
Type de produit	Plates-formes