



Echelle pliante à double accès, Nombre de marches: 2X4



Données de commande

N° commande	966050 2X4
GTIN	4003866403547
Classe d'article	96Z

Description

Exécution:

Marches et montants en profilés d'aluminium. Grande plate-forme avec assemblage à charnière. Marches striées antidérapantes de 85 mm de profondeur et assemblage marche-montant 7 points breveté. Stabilité optimale grâce à un assemblage rigide des deux côtés.

Norme:

DIN EN 131.

Description technique

Hauteur de travail env.	2,45 m
Norme	DIN EN 131-2; TRBS 2121; BGI 694
Matière	Marches et montants en profilés d'aluminium
Amplitude au sol	0,43 m
Nombre de marches	2x4
Profondeur d'échelon/de marche	85 mm

Longueur échelle	0,97 m
Sécurité d'écartement	Assemblage rigide des deux côtés
Poids	6 kg
Exécution marchepied	Marche
Hauteur lisse	87 mm
Accessibilité	des deux côtés
Charge admissible échelles et plates-formes	150 kg
Type de produit	Echelles pliantes