

**Escabeau, largeur de marche, Nombre de marches avec plancher: 4****Données de commande**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 966194 4      |
| GTIN             | 4003866555307 |
| Classe d'article | 96Z           |

**Description****Exécution:**

Montants en profilés d'aluminium haute résistance avec inserts filetés pour un montage flexible. Mains courantes et garde-corps non fournis. Disponibles sous les codes art. 966196 et 966198. Inclinaison 45°. Longueur de plate-forme 400 mm. Revêtement des marches en aluminium strié. Avec roulettes sur le plan d'appui.

**Norme:**

**DIN EN ISO 14 122**

**Description technique**

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Nombre de marches avec plancher | 4   |
| Exécution marche pied           | Marche  |
| Norme                           | DIN EN ISO 14 122                                 |
| Matière                         | Montants en profilés d'aluminium haute résistance |
| Inclinaison marches             | 45 degré  |
| Poids                           | 39 kg   |
| Hauteur de plate-forme          | 0,8 m   |

|   |                           |
|---|---------------------------|
| Porte-à-faux                                | 1270 mm                   |
| Longueur plate-forme                        | 400 mm                    |
| Accessibilité                               | une face                  |
| Largeur d'échelon/de marche                 | 1000 mm                   |
| Roulettes                                   | oui                       |
| Charge admissible échelles et plates-formes | 300 kg                    |
| Attribut des noms de produit                | Largeur de marche 1000 mm |
| Principe "two hands free"                   | oui                       |
| Type de produit                             | Plates-formes             |