



## Echelle pliante à simple accès, Nombre de marches avec plancher: 6



### Données de commande

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 966000 6      |
| GTIN             | 4003866403363 |
| Classe d'article | 96Z           |

### Description

#### Exécution:

Marches et montants en profilés d'aluminium. Grande plate-forme de sécurité (380 × 260 mm) avec assemblage à charnière, **garde-corps** et large **plateau**. Marches striées antidérapantes de 85 mm de profondeur et assemblage marche-montant 7 points breveté. Stabilité optimale grâce à un assemblage rigide des deux côtés. Avec deux crochets pour seaux.

#### Norme:

**DIN EN 131.**

### Description technique

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Profondeur d'échelon/de marche | 85 mm  |
| Plateau disponible             | oui    |
| Hauteur lisse                  | 87 mm  |
| Hauteur plate-forme            | 1,35 m |
| Exécution marchepied           | Marche |
| Longueur échelle               | 2,13 m |

|   |   |
|---|---|
| Norme                                       | DIN EN 131-2; TRBS 2121; BGI 694            |
| Poids                                       | 9 kg  |
| Matière                                     | Marches et montants en profilés d'aluminium |
| Nombre de marches avec plancher             | 6   |
| Hauteur de travail env.                     | 3,35 m                                      |
| Amplitude au sol                            | 0,52 m                                      |
| Accessibilité                               | d'un seul côté                              |
| Charge admissible échelles et plates-formes | 150 kg                                      |
| Type de produit                             | Echelles pliantes                           |