

**Echelle pliante à double accès, Nombre de marches: 2X7****Données de commande**

N° commande	966050 2X7
GTIN	4003866403578
Classe d'article	96Z

Description**Exécution:**

Marches et montants en profilés d'aluminium. Grande plate-forme avec assemblage à charnière. Marches striées antidérapantes de 85 mm de profondeur et assemblage marche-montant 7 points breveté. Stabilité optimale grâce à un assemblage rigide des deux côtés.

Norme:

DIN EN 131.

Description technique

Hauteur de travail env.	3,1 m
Norme	DIN EN 131-2; TRBS 2121; BGI 694
Longueur échelle	1,66 m
Exécution marchepied	Marche
Profondeur d'échelon/de marche	85 mm
Sécurité d'écartement	Assemblage rigide des deux côtés

Poids	10,5 kg
Matière	Marches et montants en profilés d'aluminium
Nombre de marches	2×7
Amplitude au sol	0,5 m
Hauteur lisse	87 mm
Accessibilité	des deux côtés
Charge admissible échelles et plates-formes	150 kg
Type de produit	Echelles pliantes