



Echelle pliante à simple accès, Nombre de marches avec plancher: 10



Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 966000 10 |
| GTIN | 4003866403400 |
| Classe d'article | 96Z |

Description

Exécution:

Marches et montants en profilés d'aluminium. Grande plate-forme de sécurité (380 × 260 mm) avec assemblage à charnière, **garde-corps** et large **plateau**. Marches striées antidérapantes de 85 mm de profondeur et assemblage marche-montant 7 points breveté. Stabilité optimale grâce à un assemblage rigide des deux côtés. Avec deux crochets pour seaux.

Norme:

DIN EN 131.

Description technique

| | |
|---------------------------------|---|
| Profondeur d'échelon/de marche | 85 mm |
| Nombre de marches avec plancher | 10 |
| Hauteur de travail env. | 4,2 m |
| Exécution marchepied | Marche |
| Matière | Marches et montants en profilés d'aluminium |

| | |
|---|----------------------------------|
| Norme | DIN EN 131-2; TRBS 2121; BGI 694 |
| Hauteur plate-forme | 2,2 m |
| Plateau disponible | oui |
| Hauteur lisse | 87 mm |
| Poids | 14 kg |
| Amplitude au sol | 0,61 m |
| Longueur échelle | 3,05 m |
| Accessibilité | d'un seul côté |
| Charge admissible échelles et plates-formes | 150 kg |
| Type de produit | Echelles pliantes |