

**Echelle pliante à double accès, Nombre de marches: 2X8****Données de commande**

N° commande	966050 2X8
GTIN	4003866403585
Classe d'article	96Z

**Description****Exécution:**

Marches et montants en profilés d'aluminium. Grande plate-forme avec assemblage à charnière. Marches striées antidérapantes de 85 mm de profondeur et assemblage marche-montant 7 points breveté. Stabilité optimale grâce à un assemblage rigide des deux côtés.

**Norme:**

**DIN EN 131.**

**Description technique**

Profondeur d'échelon/de marche	85 mm
Sécurité d'écartement	Assemblage rigide des deux côtés
Matière	Marches et montants en profilés d'aluminium
Hauteur de travail env.	3,35 m
Hauteur lisse	87 mm
Nombre de marches	2x8

Norme	DIN EN 131-2; TRBS 2121; BGI 694
Poids	12 kg
Longueur échelle	1,9 m
Amplitude au sol	0,52 m
Exécution marchepied	Marche
Accessibilité	des deux côtés
Charge admissible échelles et plates-formes	150 kg
Type de produit	Echelles pliantes