

**Escabeau, largeur de marche, Nombre de marches avec plancher: 3****Données de commande**

N° commande	966192 3
GTIN	4003866555253
Classe d'article	96Z

**Description****Exécution:**

Montants en profilés d'aluminium haute résistance avec inserts filetés pour un montage flexible. Mains courantes et garde-corps non fournis. Disponibles sous les codes art. 966196 et 966198. Inclinaison 45°. Longueur de plate-forme 400 mm. Revêtement des marches en aluminium strié. Avec roulettes sur le plan d'appui.

**Norme:**

**DIN EN ISO 14 122**

**Description technique**

Longueur plate-forme	400 mm
Exécution marchepied	Marche
Porte-à-faux	1070 mm
Poids	34 kg
Hauteur de plate-forme	0,6 m
Matière	Montants en profilés d'aluminium haute résistance
Inclinaison marches	45 degré

Norme	DIN EN ISO 14 122
Nombre de marches avec plancher	3
Accessibilité	une face
Largeur d'échelon/de marche	800 mm
Roulettes	oui
Charge admissible échelles et plates-formes	300 kg
Attribut des noms de produit	Largeur de marche 800 mm
Principe "two hands free"	oui
Type de produit	Plates-formes