

**Plate-forme «machine» aluminium, Nombre de marches avec plancher: 2****Données de commande**

N° commande	966148 2
GTIN	4003866400324
Classe d'article	96Z

Description**Exécution:**

Construction en aluminium légère et robuste, marches en tôle d'aluminium striée, 200 mm de profondeur, plancher 350 × 577 mm.

Norme:

DIN EN 14183.

Description technique

Profondeur d'échelon/de marche	200 mm
Largeur surface de base	0,64 m
Largeur plate-forme	577 mm
Accessibilité	d'un seul côté
Prof. surface de base	0,67 m
Exécution marchepied	Marche
Matière	Marche en tôle d'aluminium striée
Hauteur de travail env.	2,4 m
Hauteur de plate-forme	0,4 m

Norme	DIN EN 14183
Nombre de marches avec plancher	2
Profondeur plate-forme	350 mm
Poids	5,5 kg
Charge admissible échelles et plates-formes	150 kg
Type de produit	Plates-formes de travail

Accessoires

Sabot intérieur Type 1	966320 1
------------------------	----------