



Echelle pliante avec plate-forme, simple accès, Nombre de marches avec plancher: 8



Données de commande

N° commande	966272 8
GTIN	4003866404780
Classe d'article	96Z

Description

Exécution:

Echelle pliante à marches serties de 80 mm de profondeur. Grande plate-forme de travail avec revêtement en tôle d'aluminium striée (380×390 mm). Plateau en aluminium. De série, 2 mains courantes pour une montée et une descente sûres. Stabilité optimale grâce à 2 sangles en perlon très résistantes comme sécurité d'écartement (à partir de 5 marches).

Norme:

EN 131.

Description technique

Hauteur de plate-forme	2,07 m
Nombre de marches avec plancher	8
Norme	EN 131
Plateau disponible	oui
Profondeur plate-forme	390 mm

Accessibilité	d'un seul côté
Poids	17 kg
Profondeur d'échelon/de marche	80 mm
Hauteur de travail env.	4,1 m
Main courante	2
Largeur plate-forme	380 mm
Sécurité d'écartement	2 sangles en perlon très résistantes
Amplitude au sol	0,74 m
Charge admissible échelles et plates-formes	150 kg
Principe "two hands free"	oui
Safer Step	oui
Type de produit	Echelles plates-formes