

**Plate-forme roulante, simple accès, Nombre de marches avec plancher: 5****Données de commande**

N° commande	966220 5
GTIN	4003866419739
Classe d'article	96Z

Description**Exécution:**

Plates-formes confortables avec marches de 200 mm de profondeur (inclinaison 60°). Plancher spacieux (600×800 mm) avec garde-corps (1 m de haut) et appui pour les pieds et les genoux. Quatre roulettes à ressort Ø 125 mm (dont 2 avec blocage).

Norme:

DIN EN 131-7

Remarque(s):

- **Main courante non fournie. A commander séparément sous le code art. 966225.**
- **Livrées en différents éléments à monter. Livraison sans montage.**

Description technique

Nombre de roulettes directrices avec blocage	2
Avec garde-corps	oui
Nombre de roulettes directrices sans blocage	2
Largeur plate-forme	600 mm

Accessibilité	d'un seul côté
Ø rouettes directrices	125 mm
Poids	35 kg
Hauteur de plate-forme	1,2 m
Nombre de marches avec plancher	5
Norme	DIN EN 131-7
Profondeur plate-forme	800 mm
Inclinaison marches	60 degré
Prof. surface de base	1,63 m
Largeur surface de base	0,87 m
Profondeur d'échelon/de marche	200 mm
Exécution marchepied	Marche
Stabilisateur genoux	oui
Charge admissible échelles et plates-formes	150 kg
Principe "two hands free"	oui
Type de produit	Plates-formes