

**Veste Highline, ardoise / noir, Taille de confection DE: 114****Données de commande**

N° commande	091312 114
GTIN	4030913068183
Classe d'article	06I

**Description****Exécution:**

Fraîche et moderne, la collection **Highline** est réalisée dans un mélange de tissus de haute qualité ne provoquant pas de démangeaisons et ne rétrécissant pas, avec une optique tricolore. Coloris de contraste dans un tissu canvas très solide. Très grande résistance grâce à une triple couture aux endroits très sollicités. Nombreux détails utiles, tels que les poches pour téléphone portable et mètre pliant et taille réglable.

**Veste** avec plis d'aisance dans le dos et taille élastiquée pour un confort optimal.

- **Deux poches poitrine à rabat et fermeture adhésive.**
- **Fermeture éclair avant cachée.**
- **Poche pour téléphone portable sur le bras gauche.**
- **Deux poches latérales appliquées.**
- **Poignet réglable avec fermeture adhésive.**

**Remarque(s):**

**Les tailles indiquées dans l'e-Shop correspondent aux tailles de confection allemande.**

Pour connaître les tailles correspondantes dans votre pays, consultez le tableau des tailles ou les caractéristiques techniques.

**Veste** en **bleu bleuet / marine** sous le code art. 091311.

**Description technique**

Nombre de poches poitrine à rabat et fermeture adhésif	2
Taille de confection DE	114
Poches latérales	appliquée
Bande de taille	Taille élastiquée
Emplacement pour poche pour téléphone portable	sur le bras gauche
Bas des manches	Poignet réglable avec fermeture auto-agrippante
Taille FR	52L
Nombre de poches latérales	2
Plis d'aisance dans le dos	oui
Fermeture de veste	Fermeture à glissière
Fermeture cachée	oui
Série	Highline
Prestation de service spéciale	Personnalisation
Sexe	Homme
Composition du tissu	35% coton
Composition du tissu	65% polyester
Grammage du matériau / densité du tissu	285 g/m <sup>2</sup>
Norme pour les vêtements	UV-Standard 801
Norme pour les vêtements	Oeko-Tex Standard 100
Lavage	60 °C couleurs
Blanchissage	Ne pas blanchir
Nettoyage chimique	Nettoyage au perchloroéthylène
Séchage	Séchage en douceur (basse température)
Repassage	Chaud, max. 200 °C
Couleur	ardoise / noir
Type de produit	Vestes de travail

