

Garant
Foret à centrer HSS Type B / gauche, non revêtu, Ø nom. DC k12: 3,15 mm

Données de commande

N° commande	111540 3,15
GTIN	4045197000989
Classe d'article	11A

Description
Exécution:

Taillés dans la masse et dépouillés.

Avec chanfrein de protection supplémentaire (angle de protection de 120°), goujures hélicoïdales, **coupe à gauche.**

 Ø nom. D_c : 3,15 mm

Pour Ø pièce: 30 – 40 mm

 Ø queue D_s : 11,2 mm

Longueur totale L: 60 mm

 Avance f dans l'acier < 900 N/mm²: 0,03 mm/tr

Description technique

Ø nom. D_c	3,15 mm
Tolérance de queue	h7
Pour Ø pièce	30 – 40 mm
Nombre de dents Z	2
Avance f dans l'acier < 900 N/mm ²	0,03 mm/tr
Ø queue D_s	11,2 mm
Longueur totale L	60 mm
Revêtement	non revêtu
Type d'outils	HSS
Norme	DIN 333

Type	B
Tolérance Ø nominal	k12
Angle de lamage	120 degré
Sens de la coupe	Gauche
Queue	Queue cylindrique avec h7
Arrosage interne	non
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Centrage