

**Garant**
**Foret à centrer HSS Type B / gauche, non revêtu, Ø nom. DC k12: 4 mm**

**Données de commande**

N° commande	111540 4
GTIN	4045197000996
Classe d'article	11A

**Description**
**Exécution:**

Taillés dans la masse et dépouillés.

**Avec chanfrein de protection supplémentaire** (angle de protection de 120°), goujures hélicoïdales, **coupe à gauche.**

 Ø nom.  $D_c$ : 4 mm

Pour Ø pièce: 40 – 63 mm

 Ø queue  $D_s$ : 14 mm

Longueur totale L: 67 mm

 Avance f dans l'acier < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,03 mm/tr

**Description technique**

Nombre de dents Z	2
Tolérance de queue	h7
Pour Ø pièce	40 – 63 mm
Avance f dans l'acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,03 mm/tr
Ø nom. $D_c$	4 mm
Ø queue $D_s$	14 mm
Longueur totale L	67 mm
Revêtement	non revêtu
Type d'outils	HSS
Norme	DIN 333

Type	B
Tolérance Ø nominal	k12
Angle de lamage	120 degré
Sens de la coupe	Gauche
Queue	Queue cylindrique avec h7
Arrosage interne	non
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Centrage