

**Garant**
**Broche abrasive diamant, Carbure, Ø tête: 0,7 mm**

**Données de commande**

N° commande	529425 0,7
GTIN	4045197996213
Classe d'article	51E

**Description**
**Exécution:**

Micro-broche abrasive flexible avec revêtement diamant galvanique.

**Utilisation:**

Idéal pour l'ébavurage et la finition de micro-canaux de lubrification de toutes formes.

**Remarque(s):**

Autres modèles sur demande.

Ø queue: 3 mm

Abréviation de l'abrasif: D

Ø tête: 0,7 mm

Longueur de tête L<sub>1</sub>: 30 mm

Longueur totale: 50 mm

Grain: D76

Ø queue: 3 mm

**Description technique**

Longueur de tête L <sub>1</sub>	30 mm
Longueur totale	50 mm
Ø queue	3 mm
Ø tête	0,7 mm
Grain	D76
Abréviation de l'abrasif	D
Type d'outils	Carbure
Type de produit	Fraises rotatives

