

Fiche de chargeur USB, Type: MICRO-USB



Données de commande

N° commande	081591 MICRO-USB
GTIN	2050001949158
Classe d'article	02A

Description

Exécution:

- Tension de sortie: 5 V
- Tension d'entrée: 100 – 240 V
- Courant de charge maximal: 1,0 A
- Type de prise: Micro-USB
- Longueur de câble: 1,2 m

Adapté(s) pour :

Toutes les lampes de poche sans fil avec micro-USB.
Courant de charge maximal: 1 A

Description technique

Courant de charge maximal	1 A
Type de produit	Chargeurs