

**Garant**
**Tarauts machine pour trous débouchants, non revêtu, MF: M9X1,25**

**Données de commande**

N° commande	130000 M9X1,25
GTIN	4045197998019
Classe d'article	10N

**Description**
**Remarque(s):**

Délai de livraison: 35 jours calendaires

Quantité minimum de commande : 3 pcs.

Fabrication spéciale – reprise impossible

**Description technique**

Ø perçage	7,75 mm
Pas de filetage	1,25 mm
Longueur totale L	90 mm
Norme	DIN 371
Filetage Ø	9 mm
Classe de tolérance	ISO 1 4H
Classe de tolérance	ISO 1X 4HX
Classe de tolérance	ISO 2 6H
Classe de tolérance	ISO 2X 6HX
Classe de tolérance	6H +0,05
Classe de tolérance	ISO 3 6G
Classe de tolérance	ISO 3X 6GX
Classe de tolérance	7H

Classe de tolérance	7HX
Classe de tolérance	7G
Classe de tolérance	7GX
Classe de tolérance	6H +0,10
Classe de tolérance	6H +0,20
Ø queue D <sub>s</sub>	9 mm
Carré corps □	7 mm
Type d'outils	HSS E
Nombre de goujures	3
Profondeur de filetage	27 mm
Nombre de dents Z	3
Type de filetage	MF
Taille de filetage	M9×1,25
Revêtement	non revêtu
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	DIN 13
Entrée	B
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 3×D pour les trous débouchants
Sens de la coupe	droite
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud