

**Garant**
**Tarauts machine pour trous débouchants, non revêtu, MF: M2X0,35**

**Données de commande**

N° commande	130000 M2X0,35
GTIN	4045197997593
Classe d'article	10N

**Description**
**Remarque(s):**

Délai de livraison: 91 jours calendaires

Quantité minimum de commande : 25 pcs.

Fabrication spéciale – reprise impossible

**Description technique**

Type d'outils	HSS E
Longueur totale L	45 mm
Ø queue D <sub>s</sub>	2,8 mm
Classe de tolérance	ISO 1 4H
Classe de tolérance	ISO 1X 4HX
Classe de tolérance	ISO 2 6H
Classe de tolérance	ISO 2X 6HX
Classe de tolérance	6H +0,05
Classe de tolérance	ISO 3 6G
Classe de tolérance	ISO 3X 6GX
Classe de tolérance	7H
Classe de tolérance	7HX
Classe de tolérance	7G

Classe de tolérance	7GX
Classe de tolérance	6H +0,10
Classe de tolérance	6H +0,20
Norme	DIN 371
Ø perçage	1,65 mm
Nombre de goujures	3
Carré corps □	2,1 mm
Profondeur de filetage	6 mm
Filetage Ø	2 mm
Pas de filetage	0,35 mm
Nombre de dents Z	3
Type de filetage	MF
Taille de filetage	M2×0,35
Revêtement	non revêtu
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	DIN 13
Entrée	B
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 3×D pour les trous débouchants
Sens de la coupe	droite
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud