

Garant**Taraud machine pour trous débouchants, filetage à gauche, non revêtu, MF: M30X3,5****Données de commande**

N° commande	130001 M30X3,5
GTIN	4062406002411
Classe d'article	10N

Description**Remarque(s):**

Délai de livraison: 35 jours calendaires
Quantité minimum de commande : 1 pc.
Fabrication spéciale – reprise impossible
Type de filetage: M-LH
Type d'outils: HSS E
Norme: DIN 376
Classe de tolérance: ISO 1 4H
Classe de tolérance: ISO 1X 4HX
Classe de tolérance: ISO 2 6H
Pas de filetage: 3,5 mm
Longueur totale L: 180 mm
Ø queue D_s: 22 mm
Carré corps □: 18 mm
Ø perçage: 26,5 mm

Description technique

Type d'outils	HSS E
Nombre de goujures	4
Carré corps □	18 mm
Profondeur de filetage	90 mm
Pas de filetage	3,5 mm

Nombre de dents Z	4
Ø perçage	26,5 mm
Ø queue D _s	22 mm
Longueur totale L	180 mm
Norme	DIN 376
Filetage Ø	30 mm
Classe de tolérance	ISO 1 4H
Classe de tolérance	ISO 1X 4HX
Classe de tolérance	ISO 2 6H
Classe de tolérance	ISO 2X 6HX
Classe de tolérance	6H +0,05
Classe de tolérance	ISO 3 6G
Classe de tolérance	ISO 3X 6GX
Classe de tolérance	7H
Classe de tolérance	7HX
Classe de tolérance	7G
Classe de tolérance	7GX
Classe de tolérance	6H +0,10
Classe de tolérance	6H +0,20
Type de filetage	M-LH
Taille de filetage	M30×3,5
Revêtement	non revêtu
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	DIN 13
Entrée	B
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 3×D pour les trous débouchants
Sens de la coupe	Gauche

Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud