

Garant
Tarauts machine pour trous débouchants, TiN, MF: M23X0,75

Données de commande

N° commande	130005 M23X0,75
GTIN	4062406005375
Classe d'article	10N

Description
Remarque(s):

Délai de livraison: 49 jours calendaires

Quantité minimum de commande : 1 pc.

Fabrication spéciale – reprise impossible

Description technique

Type d'outils	HSS E
Ø queue D _s	18 mm
Classe de tolérance	ISO 1 4H
Classe de tolérance	ISO 1X 4HX
Classe de tolérance	ISO 2 6H
Classe de tolérance	ISO 2X 6HX
Classe de tolérance	6H +0,05
Classe de tolérance	ISO 3 6G
Classe de tolérance	ISO 3X 6GX
Classe de tolérance	7H
Classe de tolérance	7HX
Classe de tolérance	7G
Classe de tolérance	7GX

Classe de tolérance	6H +0,10
Classe de tolérance	6H +0,20
Filetage Ø	23 mm
Carré corps □	14,5 mm
Nombre de dents Z	3
Ø perçage	22,25 mm
Pas de filetage	0,75 mm
Longueur totale L	160 mm
Profondeur de filetage	69 mm
Nombre de goujures	3
Norme	DIN 376
Type de filetage	MF
Taille de filetage	M23×0,75
Revêtement	TiN
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	DIN 13
Entrée	B
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 3×D pour les trous débouchants
Sens de la coupe	droite
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud