

Garant**Taraud machine pour trous débouchants, filetage à gauche, TiN, MF:
M28X1,75****Données de commande**

N° commande	130006 M28X1,75
GTIN	4062406009380
Classe d'article	10N

Description**Remarque(s):**

Délai de livraison: 49 jours calendaires
Quantité minimum de commande : 1 pc.
Fabrication spéciale – reprise impossible
Type de filetage: MF-LH
Type d'outils: HSS E
Norme: DIN 376
Classe de tolérance: ISO 1 4H
Classe de tolérance: ISO 1X 4HX
Classe de tolérance: ISO 2 6H
Pas de filetage: 1,75 mm
Longueur totale L: 140 mm
Ø queue D_s: 20 mm
Carré corps □: 16 mm
Ø perçage: 26,25 mm

Description technique

Pas de filetage	1,75 mm
Nombre de dents Z	4
Profondeur de filetage	84 mm
Nombre de goujures	4
Carré corps □	16 mm

Classe de tolérance	ISO 1 4H
Classe de tolérance	ISO 1X 4HX
Classe de tolérance	ISO 2 6H
Classe de tolérance	ISO 2X 6HX
Classe de tolérance	6H +0,05
Classe de tolérance	6H +0,20
Classe de tolérance	ISO 3 6G
Classe de tolérance	ISO 3X 6GX
Classe de tolérance	7H
Classe de tolérance	7HX
Classe de tolérance	7G
Classe de tolérance	7GX
Classe de tolérance	6H +0,10
Norme	DIN 376
Filetage Ø	28 mm
Longueur totale L	140 mm
Ø queue D _s	20 mm
Ø perçage	26,25 mm
Type d'outils	HSS E
Type de filetage	MF-LH
Taille de filetage	M28×1,75
Revêtement	TiN
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	DIN 13
Entrée	B
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 3×D pour les trous débouchants
Sens de la coupe	Gauche

Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud