

Garant**Tarauts machine pour trous borgnes, non revêtu, MF: M29X0,5****Données de commande**

N° commande	130010 M29X0,5
GTIN	4062406013011
Classe d'article	10N

Description**Remarque(s):**

Délai de livraison: 35 jours calendaires

Quantité minimum de commande : 1 pc.

Fabrication spéciale – reprise impossible

Description technique

Filetage Ø	29 mm
Profondeur de filetage	72,5 mm
Classe de tolérance	ISO 1 4H
Classe de tolérance	ISO 1X 4HX
Classe de tolérance	ISO 2 6H
Classe de tolérance	ISO 2X 6HX
Classe de tolérance	6H +0,05
Classe de tolérance	6H +0,20
Classe de tolérance	ISO 3 6G
Classe de tolérance	ISO 3X 6GX
Classe de tolérance	7H
Classe de tolérance	7HX
Classe de tolérance	7G

Classe de tolérance	7GX
Classe de tolérance	6H +0,10
Longueur totale L	180 mm
Type d'outils	HSS E
Pas de filetage	0,5 mm
Carré corps □	18 mm
Ø queue D _s	22 mm
Ø perçage	28,5 mm
Nombre de goujures	4
Nombre de dents Z	4
Norme	DIN 376
Type de filetage	MF
Taille de filetage	M29×0,5
Revêtement	non revêtu
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	DIN 13
Entrée	C
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 2×D pour les trous borgnes
Sens de la coupe	droite
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud