



## Pince de serrage ER avec joint, ER 25, Ø serrage nominal d: 11 mm



### Données de commande

N° commande	308946 11
GTIN	2050001765505
Classe d'article	39Y

### Description

#### Exécution:

Entièrement trempées et rectifiées.

**Protection anticorrosion :** Pince de serrage à revêtement FAHRION Protect intégral, y compris sur les surfaces fonctionnelles.

#### Avantage(s):

Le revêtement augmente la durée de vie de la pince de serrage et assure un fonctionnement et une précision maximum.

#### Remarque(s):

Avec **joint** pour arrosage interne (utilisation possible jusqu'à 60 bars), le serrage est limité à la cote nominale. **Similaire** ISO 15488-A.

### Description technique

Ø serrage nominal d	11 mm
Support	ER 25
Norme	ISO 15488-A
Précision de concentricité	≤ 5 µm
Type	429 E
Ø ext. D	25,7 mm

Longueur totale L	34 mm
Type de produit	Pince de serrage