

Garant**Vis de serrage avec arros. int., Pour Ø mandrin: 27mm****Données de commande**

N° commande	575096 27
GTIN	4062406057077
Classe d'article	53D

Description**Exécution:**

Vis de serrage (galvanisée) avec six-pans creux. **Avec perçage pour arrosage.**

Utilisation:

Pour fixation de brosses assiettes et circulaires GARANT. **Respecter le couple requis.**

Description technique

Ø tête	50 mm
Couple de serrage recommandé	25 Nm
Ouverture	8 mm
Pour Ø mandrin	27 mm
Epaisseur de tête K	8,5 mm
Filetage M	M12
Type de produit	Vis de serrage

