



Pince de serrage ER HP avec joint, ER 25, Ø serrage nominal d: 15mm



Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 309374 15 |
| GTIN | 2050001768155 |
| Classe d'article | 33F |

Description

Exécution:

Concentricité du système et répétabilité de **3 µm** (3×D, maximal = 50 mm), en association avec le mandrin CENTRO P de FAHRION.

Protection anticorrosion : Pince de serrage à revêtement FAHRION Protect intégral, même pour les surfaces fonctionnelles.

Avantage(s):

Le revêtement augmente la durée de vie de la pince de serrage et assure un fonctionnement et une précision maximum.

Adapté(s) pour:

Mandrins à pinces ER de précision CENTRO P.

Remarque(s):

- **Concentricité optimale uniquement si utilisation sur des mandrins CENTROP.**
- **Plage de serrage h10 (uniquement dimension nominale).**

Avec **joint** pour arrosage interne (utilisation possible jusqu'à 60 bars). **Similaire** ISO 15488-A.

Description technique

| | |
|---------------------|-------------|
| Ø serrage nominal d | 15 mm |
| Support | ER 25 |
| Norme | ISO 15488-A |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Précision de concentricité | ≤ 2 µm |
| Type | 429 E |
| Ø ext. D | 25,7 mm |
| Longueur totale L | 34 mm |
| Type de produit | Pince de serrage |