



## Pince de serrage ER pour taraud avec joint et gicleurs, ER 25, Ø serrage nominal d: 10mm



### Données de commande

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 309413 10     |
| GTIN             | 2050001765222 |
| Classe d'article | 39Y           |

### Description

#### Exécution:

Avec carré femelle pour entraînement positif du taraud.

Avec disques d'étanchéité pour arrosage interne (jusqu'à 60 bars!) et gicleurs.

#### Protection anti-corrosion FAHRION®:

- **Pince de serrage complètement revêtue, même les surfaces fonctionnelles.**
- **Augmente la durée de vie de la pince de serrage et assure un fonctionnement et une précision maximum.**

#### Adapté(s) pour:

Tous les mandrins à pinces ER standard, les pinces de serrage FAHRION, mais aussi les mandrins à pinces ER de précision Centro P.

#### Remarque(s):

Pinces de serrage **FAHRION**® similaires ISO 15488-A.

### Description technique

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Ø serrage nominal d        | 10 mm       |
| Support                    | ER 25       |
| Norme                      | ISO 15488-A |
| Précision de concentricité | ≤ 10 µm     |

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Type              | 4282 E           |
| Ø ext. D          | 25,7 mm          |
| Longueur totale L | 34 mm            |
| Type de produit   | Pince de serrage |