



Pince de serrage ER pour taraud avec joint et gicleurs, ER 25, Ø serrage nominal d: 12mm



Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 309413 12 |
| GTIN | 2050001765987 |
| Classe d'article | 39Y |

Description

Exécution:

Avec carré femelle pour entraînement positif du taraud.

Avec disques d'étanchéité pour arrosage interne (jusqu'à 60 bars!) et gicleurs.

Protection anti-corrosion FAHRION®:

- **Pince de serrage complètement revêtue, même les surfaces fonctionnelles.**
- **Augmente la durée de vie de la pince de serrage et assure un fonctionnement et une précision maximum.**

Adapté(s) pour:

Tous les mandrins à pinces ER standard, les pinces de serrage FAHRION, mais aussi les mandrins à pinces ER de précision Centro P.

Remarque(s):

Pinces de serrage **FAHRION**® similaires ISO 15488-A.

Description technique

| | |
|----------------------------|-------------|
| Ø serrage nominal d | 12 mm |
| Support | ER 25 |
| Norme | ISO 15488-A |
| Précision de concentricité | ≤ 10 µm |

| | |
|-------------------|------------------|
| Type | 4282 E |
| Ø ext. D | 25,7 mm |
| Longueur totale L | 34 mm |
| Type de produit | Pince de serrage |