



Pince de serrage ER HP, ER 32, Ø serrage nominal d: 8mm



Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 309376 8 |
| GTIN | 2050001765543 |
| Classe d'article | 39Y |

Description

Exécution:

Concentricité du système et répétabilité de **3 µm** (3×D, maximal = 50 mm), en association avec le mandrin CENTRO P de FAHRION.

Protection anticorrosion : Pince de serrage à revêtement FAHRION Protect intégral, même pour les surfaces fonctionnelles.

Avantage(s):

Le revêtement augmente la durée de vie de la pince de serrage et assure un fonctionnement et une précision maximum.

Adapté(s) pour:

Mandrins à pinces ER de précision CENTRO P.

Remarque(s):

- **Concentricité optimale uniquement si utilisation sur des mandrins CENTROP.**
- **Plage de serrage h10 (uniquement dimension nominale).**

Description technique

| | |
|----------------------------|-------------|
| Ø serrage nominal d | 8 mm |
| Support | ER 32 |
| Norme | ISO 15488-B |
| Précision de concentricité | ≤ 2 µm |

| | |
|-------------------|------------------|
| Type | 470 E |
| Ø ext. D | 33 mm |
| Longueur totale L | 40 mm |
| Type de produit | Pince de serrage |