



Pince de serrage ER pour taraud Avec joint, ER 16, Ø serrage nominal d: 6mm



Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 309402 6 |
| GTIN | 2050001766120 |
| Classe d'article | 39Y |

Description

Exécution:

Avec carré femelle pour entraînement positif du taraud.

Avec disques d'étanchéité pour arrosage interne (jusqu'à 60 bars!).

Protection anti-corrosion FAHRION®:

- Pince de serrage complètement revêtue, même les surfaces fonctionnelles.
- Augmente la durée de vie de la pince de serrage et assure un fonctionnement et une précision maximum.

Adapté(s) pour:

Tous les mandrins à pinces ER standard, les pinces de serrage FAHRION, mais aussi les mandrins à pinces ER de précision Centro P.

Remarque(s):

Pinces de serrage FAHRION® similaires ISO 15488-A.

Description technique

| | |
|----------------------------|-------------|
| Ø serrage nominal d | 6 mm |
| Support | ER 16 |
| Norme | ISO 15488-A |
| Précision de concentricité | ≤ 10 µm |
| Type | 4031 E |

| | |
|-------------------|------------------|
| Ø ext. D | 16,7 mm |
| Longueur totale L | 27,5 mm |
| Type de produit | Pince de serrage |