



Pince de serrage ER pour taraud Avec joint, ER 25, Ø serrage nominal d: 8mm



Données de commande

N° commande	309409 8
GTIN	2050001766908
Classe d'article	39Y

Description

Exécution:

Avec carré femelle pour entraînement positif du taraud.

Avec disques d'étanchéité pour arrosage interne (jusqu'à 60 bars!).

Protection anti-corrosion FAHRION®:

- Pince de serrage complètement revêtue, même les surfaces fonctionnelles.
- Augmente la durée de vie de la pince de serrage et assure un fonctionnement et une précision maximum.

Adapté(s) pour:

Tous les mandrins à pinces ER standard, les pinces de serrage FAHRION, mais aussi les mandrins à pinces ER de précision Centro P.

Remarque(s):

Pinces de serrage FAHRION® similaires ISO 15488-A.

Description technique

Ø serrage nominal d	8 mm
Support	ER 25
Norme	ISO 15488-A
Précision de concentricité	≤ 10 µm
Type	4282 E

Ø ext. D	25,7 mm
Longueur totale L	34 mm
Type de produit	Pince de serrage