



## Pince de serrage ER pour taraud avec joint et gicleurs, ER 32, Ø serrage nominal d: 16mm



### Données de commande

N° commande	309418 16
GTIN	2050001768643
Classe d'article	39Y

### Description

#### Exécution:

Avec carré femelle pour entraînement positif du taraud.

Avec disques d'étanchéité pour arrosage interne (jusqu'à 60 bars!) et gicleurs.

#### Protection anti-corrosion FAHRION®:

- **Pince de serrage complètement revêtue, même les surfaces fonctionnelles.**
- **Augmente la durée de vie de la pince de serrage et assure un fonctionnement et une précision maximum.**

#### Adapté(s) pour:

Tous les mandrins à pinces ER standard, les pinces de serrage FAHRION, mais aussi les mandrins à pinces ER de précision Centro P.

#### Remarque(s):

Pinces de serrage **FAHRION**® similaires ISO 15488-A.

### Description technique

Ø serrage nominal d	16 mm
Support	ER 32
Norme	ISO 15488-A
Précision de concentricité	≤ 10 µm

Type	4537 E
Ø ext. D	32,7 mm
Longueur totale L	40 mm
Type de produit	Pince de serrage