



## Pince de serrage ER HP avec joint, ER 40, Ø serrage nominal d: 25mm



### Données de commande

N° commande	309380 25
GTIN	
Classe d'article	33F

### Description

#### Exécution:

**Concentricité du système** et répétabilité de **3 µm** (3×D, maximal = 50 mm), en association avec le mandrin CENTRO P de FAHRION.

**Protection anticorrosion** : Pince de serrage à revêtement FAHRION Protect intégral, même pour les surfaces fonctionnelles.

#### Avantage(s):

Le revêtement augmente la durée de vie de la pince de serrage et assure un fonctionnement et une précision maximum.

#### Adapté(s) pour:

Mandrins à pinces ER de précision CENTRO P.

#### Remarque(s):

- **Concentricité optimale uniquement si utilisation sur des mandrins CENTROP.**
- **Plage de serrage h10 (uniquement dimension nominale).**

Avec **joint** pour arrosage interne (utilisation possible jusqu'à 60 bars). **Similaire** ISO 15488-A.

### Description technique

Ø serrage nominal d	25 mm
Support	ER 40
Norme	ISO 15488-A

Précision de concentricité	≤ 2 µm
Type	471 E
Ø ext. D	40,7 mm
Longueur totale L	46 mm
Type de produit	Pince de serrage