

Garant**Rallonge pour mandrin de frettage 3°, anti-vibratoire, L = 210 mm, Ø d / Ø D1: 20/10mm****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 302415 20/10 |
| GTIN | 4045197701381 |
| Classe d'article | 31P |

Description**Exécution:**

Percé pour arrosage interne (AI) jusqu'à 80 bars. Avec vis de réglage de longueur. Une **âme en carbure** située dans la rallonge amortit (et donc réduit) les vibrations.

Vitesse de rotation max. admissible 8 000 min⁻¹.

Avantage(s):

- **Prévention des vibrations dans le système de serrage.**
- **Etats de surfaces des pièces améliorés.**
- **Augmentation de la durée de vie de l'outil.**

Description technique

| | |
|------------------------------|---------------------------|
| Ø alésage D ₁ | 10 mm |
| Queue Ø d | 20 mm |
| Ø D ₂ | 16 mm |
| Longueur totale L | 210 mm |
| Attribut des noms de produit | L = 210 mm |
| Arrosage interne | Oui, à 80 bars max. |
| Vibration | Amorti |
| Type de produit | Horex rallonge micrometre |

