

**Garant****Rallonge pour mandrin de freinage 3°, anti-vibratoire, L = 210 mm, Ø d / Ø D1: 20/6mm****Données de commande**

N° commande	302415 20/6
GTIN	4045197701367
Classe d'article	31P

**Description****Exécution:**

Percé pour arrosage interne (AI) jusqu'à 80 bars. Avec vis de réglage de longueur. Une **âme en carbure** située dans la rallonge amortit (et donc réduit) les vibrations.

Vitesse de rotation max. admissible 8 000 min<sup>-1</sup>.

**Avantage(s):**

- **Prévention des vibrations dans le système de serrage.**
- **Etats de surfaces des pièces améliorés.**
- **Augmentation de la durée de vie de l'outil.**

**Description technique**

Ø alésage D <sub>1</sub>	6 mm
Ø D <sub>2</sub>	12 mm
Queue Ø d	20 mm
Longueur totale L	210 mm
Attribut des noms de produit	L = 210 mm
Arrosage interne	Oui, à 80 bars max.
Vibration	Amorti
Type de produit	Horex rallonge micrometre

