



## Micromètre digital, Plage de mesure: 0-25mm



### Données de commande

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 421490 0-25   |
| GTIN             | 4045197701879 |
| Classe d'article | 42B           |

### Description

#### Exécution:

Affichage bien lisible. Surfaces de mesure en carbure rapporté.

Lecture numérique et analogique. Corps métallique étanche aux projections d'eau et à la poussière.

#### Fonctionnement:

IP54: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre les dépôts de poussières à l'intérieur (protection contre les poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

#### Livraison:

Avec 1 pile 081560 réf. 357. 1 cône enfichable pour la mesure de surfaces convexes.

A partir de la réf. 25–50, 1 étalon de réglage.

Emballage: Boîte robuste

Indice de protection IP: IP 54

Etalonnage: B1

Lecture: 0,001 mm

Erreur admissible: 4 µm

Ø broche: 6,5 mm

Pas de broche: 0,5 mm

### Description technique

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Pas de broche   | 0,5 mm    |
| Plage de mesure | 0 - 25 mm |
| Ø broche        | 6,5 mm    |

|                                    |                          |
|------------------------------------|--------------------------|
| Erreur admissible                  | 4 $\mu$ m                |
| Lecture                            | 0,001 mm                 |
| Étalonnage                         | B1                       |
| Nombre de piles incluses           | 1                        |
| Code art. piles/batteries incluses | 081560 357               |
| Indice de protection IP            | IP 54                    |
| Alimentation électrique            | Fonctionnement sur piles |
| Norme                              | DIN 863                  |
| Métriologie                        | numérique                |
| Emballage                          | Boîte robuste            |
| Type de produit                    | Micromètres              |

## Services

|   |            |
|---|------------|
| Étalonnage Micromètres Plage de mesure maximale 25 mm       | 012050 25  |
| Marquage inscription au laser Type                          | 018940     |
| Étalonnage DAkkS Micromètre Plage de mesure maximale 100 mm | 012060 100 |
| Étalonnage Micromètres Plage de mesure maximale 25 mm       | 022000 25  |
| Étalonnage DAkkS Micromètre Plage de mesure maximale 100 mm | 022010 100 |

## Accessoires

|   |            |
|---|------------|
| Pile bouton / spéciale Type de pile 357 | 081560 357 |
|---|------------|