



Niveau indicateur de pente Niveltronic, modèle horizontal, Longueur de base: 150mm



Données de commande

N° commande	467557 150
GTIN	7630041112238
Classe d'article	45C

Description

Exécution:

Niveau électronique à affichage analogique et galvanomètre intégré pour le contrôle et l'ajustage des surfaces en position horizontale ou verticale. Le niveau TESA Niveltronic se caractérise par une excellente stabilité du point zéro. Ce niveau est ainsi particulièrement bien adapté aux mesures de précision de petites inclinaisons et aux mesures de géométrie de longue durée. Corps solide en fonte grise.

Base de mesure plate. Évidements pour l'installation de semelles en granit.

Utilisation:

Ajustage de bancs de machine horizontaux. Contrôle de la planéité des tables de machine et des surfaces de guidage.

Accessoire(s):

Semelle de mesure en granit 200, 250 et 500 mm.

Description technique

Plage de mesure	$\pm 0,75 / 0,15 \text{ mm/m}$
Longueur	150 mm

Largeur	150 mm
Poids	6000 g
Valeur de graduation	0,05 / 0,01 mm/m
Hauteur	85 mm
Répétabilité	0,001 mm/m
Erreur admissible	$\pm 0,005 + 1\%$ de la valeur mesurée mm/m
Emballage	Etui
Norme	DIN 2276
Type de produit	Niveaux indicateurs de pente