



## Niveau indicateur de pente Niveltronic, modèle équerre, Longueur de base: 200mm



### Données de commande

N° commande	467558 200
GTIN	7630041112221
Classe d'article	45C

### Description

#### Exécution:

Niveau électronique à affichage analogique et galvanomètre intégré pour le contrôle et l'ajustage des surfaces en position horizontale ou verticale. Le niveau TESA Niveltronic se caractérise par une excellente stabilité du point zéro. Ce niveau est ainsi particulièrement bien adapté aux mesures de précision de petites inclinaisons et aux mesures de géométrie de longue durée. Corps solide en fonte grise.

Deux bases de mesure planes et prismatiques, agencées en angle droit.

#### Utilisation:

Grâce aux bases de mesure prismatiques, convient particulièrement bien à l'ajustage de surfaces horizontales et verticales. Contrôle d'arbres d'un Ø de 20 – 120 mm.

#### Accessoire(s):

Semelle de mesure en granit 200, 250 et 500 mm.

### Description technique

Erreur admissible	$\pm 0,005 + 1 \% \text{ de la valeur mesurée mm/m}$
-------------------	--

Longueur	210 mm
Plage de mesure	$\pm 0,75 / 0,15$ mm/m
Hauteur	85 mm
Largeur	200 mm
Répétabilité	0,001 mm/m
Valeur de graduation	0,05 / 0,01 mm/m
Poids	6400 g
Emballage	Etui
Norme	DIN 2276
Type de produit	Niveaux indicateurs de pente