

Garant**Porte-outils à vis, neutre, Carré / plaquette: 12/06mm****Données de commande**

N° commande	260611 12/06
GTIN	4062406059316
Classe d'article	21T

Description technique

Plaquette adaptée	RC.T 0602
Taille de queue	12 mm
Taille plaquette	6 mm
Code ISO porte-outils	SRDCN 1212F06
Longueur de col L ₁ porte-outils neutre	12,4 mm
Longueur totale L porte-outils neutre	80 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 15
Largeur fonctionnelle L ₄ porte-outils neutre	9 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	neutre
Arrosage interne	non
Angle d'attaque κ	30 degré
Utilisation	Dressage
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis

Accessoires

PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX8	674248 TX8
Jeu de vis pour plaquettes Type 15	269028 15
Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500