


CNMG 190612, Nuance: CA025P

Données de commande

N° commande	250383 CA025P
GTIN	4960664863716
Classe d'article	25E

Description

CNMG 190612 CA025P Nuance: CA025P

Brise-copeaux: PH

Prof. coupe a_p : 1 - 10 mm

Avance f: 0,25 - 0,8 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 70 - 420 m/min

Description technique

Type d'outils	Carbure
Application principale	P
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Nuance	CA025P
Classement finition/ébauche	Finition
Rayon d'angle	1,2 mm
Avance f	0,25 - 0,8 mm/tr

Prof. coupe a_p	1 - 10 mm
Brise-copeaux	PH
Vitesse de coupe v_c Application principale	70 - 420 m/min
Revêtement	CVD
Code ISO plaquette	CNMG 190612
Nombre de changements/dents	4
Type de produit	Plaquette pour tournage