


DNMG 150608, Nuance: CA025P

Données de commande

N° commande	250797 CA025P
GTIN	4960664864249
Classe d'article	25E

Description

DNMG 150608 CA025P Nuance: CA025P

Brise-copeaux: PS

Prof. coupe a_p : 1 - 4 mm

Avance f: 0,15 - 0,6 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 70 - 420 m/min

Description technique

Nuance	CA025P
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Vitesse de coupe v_c Application principale	70 - 420 m/min
Avance f	0,15 - 0,6 mm/tr
Prof. coupe a_p	1 - 4 mm
Type d'outils	Carbure
Condition de coupe	Légèrement intermittente

Brise-copeaux	PS
Application principale	P
Rayon d'angle	0,8 mm
Revêtement	CVD
Code ISO plaquette	DNMG 150608
Nombre de changements/dents	4
Type de produit	Plaquette pour tournage