


**WN.G 080404, Nuance: CA025P**


## Données de commande

N° commande	252112 CA025P
GTIN	4960664865901
Classe d'article	25E

## Description technique

Application principale	P
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	70 - 420 m/min
Prof. coupe $a_p$	1 - 3,8 mm
Nuance	CA025P
Brise-copeaux	PS
Avance $f$	0,15 - 0,6 mm/tr
Classement finition/ébauche	Ebauche
Rayon d'angle	0,4 mm
Type d'outils	Carbure
Revêtement	CVD
Code ISO plaquette	WNMG 080404

Nombre de changements/dents	6
Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage