


**CNMG 120408, Nuance: PR005S**

**Données de commande**

N° commande	250212 PR005S
GTIN	4960664836406
Classe d'article	25E

**Description**

CNMG 120408 PR005S Nuance: PR005S

Brise-copeaux: MU

Prof. coupe  $a_p$ : 0,5 - 4 mm

Avance f: 0,05 - 0,15 mm/tr

Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 30 - 90 m/min

**Description technique**

Avance f	0,05 - 0,15 mm/tr
Type d'outils	Carbure
Application principale	S
Condition de coupe	Continue
Nuance	PR005S
Brise-copeaux	MU
Classement finition/ébauche	Ebauche

Rayon d'angle	0,8 mm
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	30 - 90 m/min
Prof. coupe $a_p$	0,5 - 4 mm
Revêtement	Megacoat Hard
Code ISO plaquette	CNMG 120408
Nombre de changements/dents	4
Type de produit	Plaquette pour tournage