

Garant**Douille 6 pans 3/8 pouce, Ouverture: 19mm****Données de commande**

N° commande	637229 19
GTIN	4062406061180
Classe d'article	61A

Description**Exécution:**

Forgées en acier de haute qualité, chanfreinées intérieurement pour une prise rapide des têtes de boulons. Carré femelle suivant **DIN 3120**.

Ouvertures de clé à tolérances étroites avec profil **HT-Drive** ménageant têtes de boulons et écrous. **Cote D réduite** pour les travaux dans des endroits confinés.

Norme:**DIN 3124****Matière(s):**

Acier au chrome-vanadium, chromé.

Remarque(s):

Douilles 6 pans GARANT et HOLEX également disponibles en pouces dans notre eShop (GARANT: 637232; HOLEX: 637222).

Description technique

Ouverture	19 mm
Ø côté réception	25,6 mm
Longueur	29 mm
Carré d'entraînement	3/8 pouce

Norme	DIN 3124
Profil d'entraînement	Clé à douilles 6 pans
Matériau	Acier au chrome-vanadium
Surface	chromé
Type de produit	Douille