

Garant**Douille 12 pans longue, 1/2 pouce, Ouverture: 13mm****Données de commande**

N° commande	642529 13
GTIN	4062406061951
Classe d'article	61A

Description**Exécution:**

Forgées en acier de haute qualité, chanfreinées intérieurement pour une prise rapide des têtes de boulons. Carré conducteur femelle à tolérances étroites pour une prise ferme sur le carré. Carré femelle suivant **DIN 3120**.

Ouvertures de clé à tolérances étroites ménageant têtes de boulons et écrous. **Cote D réduite** pour les travaux dans des endroits confinés. Douze pans avec profil **HT-Drive** ménageant têtes de boulons et écrous.

Norme:**DIN 3124-L****Matière(s):**

Acier au chrome-vanadium, chromé.

Remarque(s):

Douilles 12 pans GARANT et HOLEX également disponibles en pouces dans notre eShop (GARANT: 642532; HOLEX: 642522).

Description technique

Ø côté réception	19,1 mm
Longueur	77 mm
Ouverture	13 mm
Carré d'entraînement	1/2 pouce
Norme	ASME B 107.5M

Norme	DIN EN 3709
Norme	DIN 3124
Norme	DIN EN 3710
Norme	DIN 3124
Profil d'entraînement	Clé à douilles 12 pans
Matériau	Acier au chrome-vanadium
Surface	chromé
Avec profil AS-Drive	oui
Type de produit	Douille