

**Garant****Porte-outils à levier, Gauche, Dimension queue / plaquette: 40/19mm****Données de commande**

N° commande	251107 40/19
GTIN	4062406060862
Classe d'article	21T

**Description technique**

Longueur totale L	250 mm
Largeur fonctionnelle L <sub>4</sub>	35 mm
Jeu de ressorts	259044 1
Vis de levier	259018 1
Sous-plaquette	259031 16
Levier	259015 1
Code ISO porte-outils	PSBNR/L 4040S19
Jeu de goupilles à ressort	259047 1
Taille de queue	40 mm
Taille plaquette	19 mm
Plaquette adaptée	SN.. 1906..
Longueur de tête L <sub>1</sub>	48 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	Gauche
Arrosage interne	non
Angle d'attaque κ	75 degré

## Fiche technique

Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis