

bimos

Chaise pivotante de travail, bois, avec roulettes



Données de commande

N° commande	965331
GTIN	4016849295411
Classe d'article	96B

Description

Exécution:

Siège et dossier en hêtre multiplis à collages multiples, vernis naturel, lavables et peu salissants.

Assise (l×P): 430×400 mm. Hauteur du dossier: 340 mm.

Norme:

DIN 68877

Charge admissible chaise: 120 kg

Plage de réglage en hauteur: 420 - 600 mm

Largeur d'assise: 430 mm

Profondeur d'assise: 400 mm

Hauteur du dossier: 340 mm

Description technique

Largeur d'assise	430 mm
Exécution piètement	Jeu de roulettes
Profondeur d'assise	400 mm

Hauteur du dossier	340 mm
Exécution roulettes	Roulettes souples freinées en fonction de la charge pour sols durs
Matériau assise	Hêtre multiplis
Ø piètement	680 mm
Exécution bâti	Piètement à 5 branches
Matériau piètement	Acier
Norme	DIN 68877
Réglage de l'inclinaison de l'assise	non
Type de réglage en hauteur	Levier de réglage en hauteur
Adaptation possible avec paire d'accoudoirs	non
Série	Base-Tec
Exécution	avec roulettes
Charge admissible chaise	120 kg
Plage de réglage en hauteur	420 - 600 mm
Type de produit	Chaise pivotante de travail

Accessoires

Roulettes (1 jeu = 5 pièces)	963187
------------------------------	--------