

 GRIDLINE**Armoire roulante pour tiroirs, 36×24G, Hauteur mm / nombre de tiroirs: 860/0****Données de commande**

N° commande	931327 860/0
GTIN	4062406063696
Classe d'article	9GK

Description**Exécution:**

Pour équipement avec des tiroirs 36×24G.

Armoire roulante en 40×28G avec 2 roues fixes et 2 roues directrices montées sur roulements à billes Ø 125 mm, avec bandage en polyuréthane ne laissant pas de traces, roues directrices avec blocage. Avec rebord surélevé sur 4 côtés, tapis en caoutchouc strié et poignées bimatière en Haptoprene®. Une sécurité individuelle empêche l'ouverture simultanée de plusieurs tiroirs. Caisson à fermeture centralisée par serrure à cylindre.

Coloris:

Corps et corps de tiroir gris clair RAL 7035, façades des tiroirs anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre. Corps de tiroir non configurable, toujours gris clair RAL 7035.**

Remarque(s):

Équipement des tiroirs uniquement autorisé avec 931354 ou 931356 (avec déverrouillage individuel des tiroirs à une seule main).

Épaisseur du matériau: 1,2 mm

Extraction tiroir: Sécurité antibasculement

Réglage en hauteur au pas: 25 mm

Serrure à cylindre: Cylindre modulaire

Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Hauteur: 885 mm

Largeur: 1000 mm

Profondeur: 700 mm

Hauteur utile: 600 mm

Hauteur caisson de tiroirs: 700 mm
Charge admissible max.: 600 kg

Description technique

Poids	76 kg
Profondeur	700 mm
Hauteur caisson de tiroirs	700 mm
Charge admissible max.	400 kg
Hauteur utile	600 mm
Hauteur	885 mm
Largeur	1000 mm
Ø roue	125 mm
Epaisseur du matériau	1,2 mm
Extraction tiroir	Sécurité antibasculement
Réglage en hauteur au pas	25 mm
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Largeur utile × profondeur utile de tiroir en G	36×24G

Accessoires

Tiroir avec déverrouillage individuel d'une seule main 75 kg Hauteur frontale des tiroirs 300 mm	931354 300
Tiroir avec déverrouillage individuel d'une seule main 75 kg Hauteur frontale des tiroirs 75 mm	931354 75
Tiroir avec déverrouillage individuel d'une seule main 75 kg Hauteur frontale des tiroirs 50 mm	931354 50
Tiroir avec déverrouillage individuel d'une seule main 75 kg Hauteur frontale des tiroirs 125 mm	931354 125
	931354 250

Tiroir avec déverrouillage individuel d'une seule main 75 kg
Hauteur frontale des tiroirs 250 mm

Tiroir avec déverrouillage individuel d'une seule main 75 kg
Hauteur frontale des tiroirs 100 mm

931354 100

Tiroir avec déverrouillage individuel d'une seule main 75 kg
Hauteur frontale des tiroirs 200 mm

931354 200

Tiroir avec déverrouillage individuel d'une seule main 75 kg
Hauteur frontale des tiroirs 150 mm

931354 150