

bimos

Chaise pivotante de travail, bois, avec patins et repose-pieds



Données de commande

N° commande	965332
GTIN	4016849295428
Classe d'article	96B

Description

Exécution:

Siège et dossier en hêtre multiplis à collages multiples, vernis naturel, lavables et peu salissants.

Assise (l×P): 430×400 mm. Hauteur du dossier: 340 mm.

Norme:

DIN 68877

Charge admissible chaise: 120 kg

Plage de réglage en hauteur: 570 - 840 mm

Largeur d'assise: 430 mm

Profondeur d'assise: 400 mm

Hauteur du dossier: 340 mm

Description technique

Matériau piètement	Acier
Hauteur du dossier	340 mm
Matériau assise	Hêtre multiplis

Largeur d'assise	430 mm
Ø piètement	680 mm
Profondeur d'assise	400 mm
Exécution piètement	Patin avec repose-pieds
Exécution bâti	Piètement à 5 branches
Norme	DIN 68877
Réglage de l'inclinaison de l'assise	non
Type de réglage en hauteur	Levier de réglage en hauteur
Adaptation possible avec paire d'accoudoirs	non
Série	Base-Tec
Exécution	Assise haute
Charge admissible chaise	120 kg
Plage de réglage en hauteur	570 - 840 mm
Type de produit	Chaise pivotante de travail

Accessoires

Patins (1 jeu = 5 pièces)	963188
---------------------------	--------